

コンパクトスケール(TN-SC5001) 取扱説明書



重量 : (約)110g
素材 : ABS樹脂
電池 : 単四乾電池×2本(別売り)


ご使用方法

- 表面のフィルムを剥がしてからご使用下さい。
 - 使用の約1時間前に製品を室内温度に順応させて下さい。
- ① 蓋を開けて単四電池×2本(別売り)を入れます。
 - ② 平らな場所に製品を置き、電源をONにします。画面に「0.00」が表示されたら計測可能です。
- 約1分間操作が無い場合、自動で電源がOFFになります。



風袋引き機能

- ① 電源をONにした状態で容器を置きます。
- ② 「TARE」を押して表示を「0.00」にします。
- ③ 容器に計量物を入れて計測して下さい。



カウント機能

- ① 製品の電源をONにし、計量したい計量物を(20or50or75or100)を製品の上に置きます。
- ② 「PCS」ボタンを約2秒間長押しすると画面に「25」と表示され、「UNITS」ボタンでカウントしたい数量に切り替えます。再度「PCS」を押して数量を確定します。
- ③ 製品から計量物を降ろし、再度製品に計量物を乗せると個数が表示されます。

校正機能

- ① 製品の電源をONにし、「UNITS」ボタンを約3秒間長押しすると「500.00」が表示されます。
- ② もう一度「UNITS」ボタンを押すと「CAL」が表示され、500gの分銅を乗せると「PASS」が表示されます。
- ③ 分銅を降ろして電源を切ると、校正操作が完了します。

使用上のご注意

- ※ 最大容量を超える物の計量や、安定しない場所での使用はお控え下さい。
- ※ ほこりや汚れ、湿気、振動を与えないで下さい。
- ※ 他の電子機器との距離が近いと製品の精度に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意下さい。
- ※ 製品改良により仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。